



고베리카가구고교주식회사

본 사 〒658-0026 고베시 히가시나다구 우오자키 니시마치 4-4-15
 전화 (078) 841-1591(代) FAX (078) 841-1689
 간토우영업소 〒330-0061 사이타마현 사이타마시 우라와구 토키와
 3-1-11 파크 플라자 우라와 토키와 103호
 전화 (048) 832-2217(代) FAX (048)832-7703

주물과 화학을
 잇는
 고베리카가쿠

상온강력주형접착제

CORESEALER-CORES BINDER

주형접착 공정의 능률향상에 도움이 됩니다

<상온강력주형접착제>

CORESEALER 「SG-27」

【접착 강도 : (MPa)】

번호	점도 (mPa · s/25℃)	1 시간	2 시간	3 시간	5 시간	24 시간
SG-27	3300~4600 (부드러운 확인)	0.07	0.13	0.20	0.42	1.32
SG-45	5000~6500 (딱딱한)	0.10	0.15	0.27	0.44	1.56

※ 온도 : 25℃ 습도 : 55% 접착제 도포량 : 0.4g

【포 장】

용 량	튜브 1 개	550g
포 장	골판지 상자	30 개

<상온속건성강력중자접착제>

CORES BINDER 「Y-8」

【접착 강도 : (MPa)】


	30 분	1 시간	3 시간	5 시간	24 시간
CORES BINDER Y-8	0.21	1.01	1.95	2.25	2.54

※ 온도 : 25℃ 습도 : 65% 접착제 도포량 : 0.4g ※제 2 류 인화성고체

【포 장】

용 량	튜브 1 개	500g
포 장	골판지 상자	30 개

시험 방법 : GF 규격의 인장시편을 작성하고, 접착면에 접착제를 도포, 접착후 상기조건으로 방치후, GF 만능강도시험기에 의해 인장 접착 강도를 측정.



- ※ 측정치에 관해서는 당사의 정밀한 분석 결과로 얻은 데이터를 기재합니다만 수치를 보증하는 것이 아닙니다.
- ※ 상세한 취급방법에 대해서는, 꼭 SDS 를 참조해 주세요.
- ※ 카탈로그의 기재내용은, 성능향상이나 사양변경 등의 이유로 사전통지 없이 변경될 경우가 있습니다.